










# C14

## catálogo de eléctrodos multi agulha LIMA



# eletrodos multi agulha LIMA® uso único

																					
																					
<p><b>Eletrodo Electrocirúrgico, Multi Agulha LIMA 2®</b></p> <p>Eletrodo Electrocirúrgico, Multi Agulha LIMA 2®, 2 Pontas de Ø 0,1 mm,</p>	<p><b>Eletrodo Electrocirúrgico, Multi Agulha LIMA 4®</b></p> <p>Eletrodo Electrocirúrgico, Multi Agulha LIMA 4®, 4 Pontas de Ø 0,1 mm,</p>	<p><b>Eletrodo Electrocirúrgico, Multi Agulha LIMA 8®</b></p> <p>Eletrodo Electrocirúrgico, Multi Agulha LIMA 8®, 8 Pontas de Ø 0,1 mm,</p>	<p><b>Descrição</b> Electrodo Electro cirúrgico para micro agulhamento com radio frequência</p> <p><b>Indicações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olheiras</li> <li>• Flacidez</li> <li>• Rugas periorais</li> <li>• Rugas estáticas</li> <li>• Rugas orbito ocular</li> <li>• Estrias</li> <li>• Lóbulo de orelha</li> <li>• Cicatriz de Acne</li> <li>• Cicatrizes Distroficas</li> </ul>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haste Ø</th> <th>Referência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,8mm</td> <td><b>ACEL1446</b></td> </tr> <tr> <td>2,4mm</td> <td><b>ACEL1450</b></td> </tr> </tbody> </table>	Haste Ø	Referência	1,8mm	<b>ACEL1446</b>	2,4mm	<b>ACEL1450</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haste Ø</th> <th>Referência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,8mm</td> <td><b>ACEL1447</b></td> </tr> <tr> <td>2,4mm</td> <td><b>ACEL1451</b></td> </tr> </tbody> </table>	Haste Ø	Referência	1,8mm	<b>ACEL1447</b>	2,4mm	<b>ACEL1451</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haste Ø</th> <th>Referência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,8mm</td> <td><b>ACEL1448</b></td> </tr> <tr> <td>2,4mm</td> <td><b>ACEL1452</b></td> </tr> </tbody> </table>	Haste Ø	Referência	1,8mm	<b>ACEL1448</b>	2,4mm	<b>ACEL1452</b>	
Haste Ø	Referência																				
1,8mm	<b>ACEL1446</b>																				
2,4mm	<b>ACEL1450</b>																				
Haste Ø	Referência																				
1,8mm	<b>ACEL1447</b>																				
2,4mm	<b>ACEL1451</b>																				
Haste Ø	Referência																				
1,8mm	<b>ACEL1448</b>																				
2,4mm	<b>ACEL1452</b>																				
		<p><b>L</b></p>																			